Garant

Eco Werkzeughalter axial 2fach, rechts, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	318623 25
GTIN	4045197893253
Artikelklasse	31G

Beschreibung

Ausführung:
Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.
GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT Eco.
Verwendung:
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.
Hinweis:
Inklusiv durchbohrter Unterlegplatte. Dadurch geeignet für Klemmdrehhalter mit Schaft 20 **und** 25 mm.

Technische Beschreibung

für Haltervierkant	25 mm
Spannlänge L_1	88 mm
B	40 mm
Auskraglänge A-Maß	130 mm
Außen-Ø D	102 mm
Aufnahme	HSK-T 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Innenkühlung	ja
Produktart	Werkzeughalter