Garant

eco Werkzeughalter diagonal 45°, links, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	318628 25
GTIN	4045197893284
Artikelklasse	31G

Beschreibung

Ausführung:
Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.
GARANT - Optimierung der Standzeiten, bessere Oberflächen, höhere Prozesssicherheit und Steigerung der Produktivität durch GARANT eco.
Verwendung:
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.
Hinweis:
Inklusiv durchbohrter Unterlegplatte. Dadurch geeignet für Klemmdrehhalter mit Schaft 20 **und** 25 mm.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	112,7 mm
Spannlänge L_1	80 mm
B	40 mm
für Haltervierkant	25 mm
Außen-Ø D	94 mm
Spitzen-Mittenversatz f	12,7 mm
Aufnahme	HSK-T 63

Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Werkzeughalter