Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	17 mm
Plattengröße	16 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Kopflänge L_1	25,5 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
ISO-Code Halter	A25R SVUBR/L16
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500