

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für  
Innensechskantschrauben, 7 x 100 mm  
Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288189554	<b>Abmessung:</b>	167x44x22 mm
<b>Teilenr:</b>	05003342001	<b>Gewicht:</b>	46 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8740 A HF	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_8740\\_a\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html)

Wera - 8740 A HF  
05003342001 - 4013288189554

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für  
Innensechskantschrauben, 7 x 100 mm  
Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"



Bitnüsse mit Haltefunktion für  
Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_8740\\_a\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html)







Wera - 8740 A HF  
05003342001 - 4013288189554

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion für  
Innensechskantschrauben, 7 x 100 mm  
Zyklop Knarren Zubehör, 1/4"



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
		mm	inch	mm	mm	mm	mm
05003332001	leuchtpink_232 C	3,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003333001	gelb_123C	4,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003334001	gelb_123C	4,0	-	100,0	12,0	12,5	83,0
05003335001	leuchtorange_1 52C	5,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003336001	leuchtorange_1 52C	5,0	-	100,0	12,0	12,5	83,0
05003337001	rot_200C	6,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003338001	rot_200C	6,0	-	100,0	12,0	12,5	83,0
05003341001	violett_2735C	7,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
<b>05003342001</b>	<b>violett_2735C</b>	<b>7,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,5</b>	<b>83,0</b>
05003339001	pink_241C	8,0	-	28,0	12,0	12,5	11,0
05003340001	pink_241C	8,0	-	100,0	12,0	12,5	83,0
05003383001	leuchtpink_232 C	-	1/8"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003384001	weiss	-	9/64"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003385001	gelb_123C	-	5/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003386001	leuchtorange_1 52C	-	3/16"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003387001	rot_200C	-	7/32"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003388001	tuerkis_339C	-	1/4"	28,0	12,0	12,5	11,0
05003389001	pink_241C	-	5/16"	28,0	12,0	12,5	11,0

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_4\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_4\\_8740\\_a\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_knarren_zubehoer_1_4_8740_a_hf.html)

Wera - 8740 A HF  
05003342001 - 4013288189554

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de