



<b>EAN:</b>	4013288179661	<b>Abmessung:</b>	18x11x11 mm
<b>Teilenr:</b>	05003669001	<b>Gewicht:</b>	8 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8790 FA	<b>Ursprungsland:</b>	TW
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82042000

- Sehr geringe Höhe - ideal für enge Bauräume
- Für die Handbetätigung
- Mit Kugelfangrille
- Chrom-Vanadium, hochglanzverchromt
- Für Zyklop Mini 2 und 1/4" Knarren

Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4" und Sechskant Hex Antrieb für die manuelle Verschraubung mit einer 1/4" Ratsche.


**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_2\\_8790\\_fa.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_2_8790_fa.html)

Wera - 8790 FA  
05003669001 - 4013288179661






Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zyklop Mini 2



Der Zyklop Mini 2 ist geeignet für die Aufnahme der Wera Nüsse 8790 FA. Durch ihre geringe Bauhöhe sind sie ideal für alle besonders engen Arbeitssituationen.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

					
	mm	mm	mm	mm	mm
05003665001	4,0	18,0	6,4	11,8	9,5
05003666001	4,5	18,0	7,0	11,8	9,5
05003667001	5,0	18,0	7,6	11,8	9,5
05003668001	5,5	18,0	8,2	11,8	9,5
<b>05003669001</b>	<b>6,0</b>	<b>18,0</b>	<b>9,2</b>	<b>11,8</b>	<b>9,5</b>
05003670001	7,0	18,0	10,4	11,8	9,5
05003675001	8,0	18,0	11,5	11,8	9,5
05003690001	10,0	18,0	13,8	11,8	9,5
05003684001	12,0	18,0	16,8	11,8	9,5
05003685001	13,0	18,0	17,8	11,8	9,5

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_2\\_8790\\_fa.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_2_8790_fa.html)

Wera - 8790 FA  
05003669001 - 4013288179661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de