Druckluft-Exzenterschleifer, Typ: X61V

Bestelldaten

Bestellnummer	079656 X61V
GTIN	616026000346
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:
Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. **Komfortable Anwendung** durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. **Robuster, laufruhiger** und **schwingungsarmer Druckluftantrieb** mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel.
Dynorbital-Spirit Exzenterschleifer (152 mm) für Zentralabsaugung. Exzenter-Schleifer der Serie **EXTREME**. Sehr ergonomisch und **kraftvoll**. Mit 5 mm Hub. Anschluss für **externe Absaugung**.
Lieferumfang:
Inklusive erforderliche Nippel.
Hinweis:
Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.
Klettschleifteller DynaMaze für Nr. 079655 und Nr. 079656 Gr. X61V und Gr. 58436 finden Sie unter Nr. 567872 Gr. 150.

Technische Beschreibung

Schleifteller-∅	150 mm
Gewicht	0,9 kg
maximale Drehzahl	12000 min^{-1}

maximale Vibration nach EN	8,78 m/s^2
Arbeitsgeräusch	75 dB(A)
Herstellerbezeichnung	Extreme 150mm
Typ der Absaugung	Extern
maximaler Luftbedarf	538 l/min
Hub	5 mm
Produktart	Exzenterschleifer

Zubehör

Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 120	567775 120
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 240	567775 240
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 320	567775 320
PU-KlettschleiftellerDynaMaze Außen-∅ 150 mm	567872 150
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 180	567775 180
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 60	567775 60
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 600	567775 600
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 400	567775 400
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 800	567775 800
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 40	567775 40
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 80	567775 80