HOLEX

Doppel-Ratschenringschlüssel, Schlüsselweiten: 11X13mm

Bestelldaten

Bestellnummer	614843 11X13
GTIN	4045197879448
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:
Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug, sowie Mittelstellung. Mit ungleichen Schlüsselweiten, tiefgekröpft. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D1	24 mm
ganze Länge L	218 mm
maximale Ringhöhe h_2	20 mm
maximaler Ring-Ø D2	28 mm
maximale Ringhöhe h_1	18 mm
Schlüsselweite $_1$	11 mm
Schlüsselweite $_2$	13 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Ring gekröpft	ja
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel