Klemmdrehhalter SSDCN 45°, für Wendeschneidplatten SC.., neutral, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	12 mm
Auskraglänge L_1 neutrale Halter	8,7 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 1204..
ISO-Code Halter	SSDCN 1616H12
Funktionsbreite L_4 neutrale Halter	8 mm
Unterlegplatte	269005 9
Schraube für Unterlegplatte	269013 5
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	100 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Unterlegplatte Typ 9	269005 9
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500