

8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb mit Haltefunktion, 12
x 29 mm
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



EAN:	4013288193971	Abmessung:	96x44x20 mm
Teilenr:	05003746001	Gewicht:	40 g
Artikel-Nr:	8790 HMB HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82042000

- Nuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Chrom-Vanadium, mattverchromt
- Mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit

Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8790_hmb_hf.html

Wera - 8790 HMB HF
05003746001 - 4013288193971

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse








Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Steckschlüsseleinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseleinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003740001	blau_307C	6,0	29,0	12,7	17,5	6,5
05003741001	gelb_123C	7,0	29,0	13,2	17,5	6,5
05003742001	leuchtpink_232C	8,0	29,0	14,2	17,5	6,5
05003743001	gruen_363C	9,0	29,0	15,7	17,5	6,5
05003744001	leuchtgelb_yellowC	10,0	29,0	17,0	17,5	8,0
05003745001	cyan_2985C	11,0	29,0	18,2	17,5	9,5
05003746001	schwarz_blackC	12,0	29,0	19,0	17,5	9,5
05003747001	tuerkis_339C	13,0	29,0	20,4	19,5	9,5
05003748001	pink_241C	14,0	29,0	21,5	21,5	12,5
05003749001	weiss	15,0	29,0	23,5	23,5	12,5
05003750001	violett_2735C	16,0	29,0	24,2	23,5	12,5
05003751001	rot_200C	17,0	29,0	26,0	23,5	12,5
05003752001	leuchtgruen_375C	18,0	29,0	26,5	23,5	12,5
05003753001	blau_307C	19,0	29,0	28,0	23,5	12,5

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8790_hmb_hf.html

Wera - 8790 HMB HF
05003746001 - 4013288193971

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 HMB HF Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb mit Haltefunktion, 12
x 29 mm
Zyklop Knarren Zubehör, 3/8"



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_zyklop_knarren_zubehoer_3_8_8790_hmb_hf.html

Wera - 8790 HMB HF
05003746001 - 4013288193971

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de