VSM

Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F, 115 mm × 50 m, Körnung: 100

Bestelldaten

Bestellnummer	557850 100
GTIN	4018875206140
Artikelklasse	56V

Beschreibung

Ausführung:
Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A).** Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.
Typ **VSM KK 114 F:** Gewebe **braun, für extrem hohe Beanspruchung.** Diese Qualität ist **besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest** und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen ohne zu fransen.
Verpackung **ohne Abreißmesser.**
Verwendung:
Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.
Ideal zur Verwendung auf Schwingschleifern.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittel
Körnung	100
Serie	KK114F
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A

Sparrollen Breite	115 mm
Sparrollen Länge	50 m
Produktnamensattribut	115 mm × 50 m
Produktart	Schleifgewebe

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		