

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch,
13-teilig
Die Zyklop Metal Knarre Switch, 1/4"



EAN:	4013288190987	Abmessung:	196x93x48 mm
Teilenr:	05003756001	Gewicht:	557 g
Artikel-Nr:	8100 SA 12 HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- 13 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Extrem schlanke Knarre mit langem Hebel
- Nüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_die_zyklop_metal_knarre_switch_1_4_8100_sa_12_hf.html


Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Metal Switch



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklus Metal mit langem Hebel. Wenn die Nuss unverlierbar sein soll und ein zufällig ausgelöster Richtungswechsel unter allen Umständen vermieden werden soll, ist die Zyklus Metal Push die richtige Wahl.



Aufgrund der immer enger werdenden Arbeitsbereiche wird es auch für Knarren immer enger. Dieses Problem hat Wera gelöst. Daher haben sich unsere Produktentwickler besonders intensiv in enge Arbeitssituationen eingedacht. Herausgekommen ist die extrem schlanke und robuste Knarre Zyklus Metal mit langem Hebel. Wenn der Richtungswechsel schnell gehen soll, ist die Knarre Zyklus Metal Switch das richtige Werkzeug.

Umschaltbar



Dank des Umschalthebels ist der Richtungswechsel schnell und bequem möglich.

Kleiner Rückholwinkel



Feinverzahnung mit 72 Zähnen für einen Rückholwinkel von nur 5°

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_die_zyklus_metal_knarre_switch_1_4_8100_sa_12_hf.html

Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch,
13-teilig
Die Zyklop Metal Knarre Switch, 1/4"




Steckschlüsseinsatz mit Haltefunktion für Außensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Außensechskant-Schraube im Steckschlüsseinsatz wird durch zwei federnde Kugeln und einen dauerelastischen hochfesten Schrumpfschlauch gewährleistet. Dieser wird durch einen vorderen Stahlbund wirksam gegen mechanische Verletzungen geschützt. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Der neue leichtgängige Drehmechanismus garantiert sowohl die sichere und klapperfreie Aufbewahrung als auch die einfache Entnahme des Werkzeugs.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Mautschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Die Zyklop Metal Knarre Switch



Besonders schlank. Langer Hebel. Mit Umschalthebel.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_die_zyklop_metal_knarre_switch_1_4_8100_sa_12_hf.html



Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



**8100 SA 12 HF Zyklop Metal-Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4"-Antrieb, metrisch,
13-teilig**
Die Zyklop Metal Knarre Switch, 1/4"

Satz-Inhalt:



8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 141 mm

 05004004001 1x 1/4" x 141 mm




8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm

 05003526001 1x 1/4" x 150 mm



8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm

 05003527001 1x 1/4" x 56 mm


8790 HMA HF Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb mit Haltefunktion, 5 x 23 mm

 05003719001 1x 5 x 23 mm
05003720001 1x 5,5 x 23 mm
05003721001 1x 6 x 23 mm
05003722001 1x 7 x 23 mm
05003723001 1x 8 x 23 mm
05003725001 1x 10 x 23 mm
05003726001 1x 11 x 23 mm
05003727001 1x 12 x 23 mm
05003728001 1x 13 x 23 mm


Mutterentnahme-Werkzeug, 14 x 43 mm

05050005001 1x 14 x 43 mm


Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm


Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_die_zyklop_metal_knarre_switch_1_4_8100_sa_12_hf.html

Wera - 8100 SA 12 HF
05003756001 - 4013288190987

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de