Kapselgehörschutz, pegelabhängig Peltor™ ProTac™ III

Bestelldaten

Bestellnummer	097786
GTIN	4054596123229
Artikelklasse	04A

Beschreibung

Ausführung:
Gehörschützer mit pegelabhängiger Dämmtechnologie. Impulslärm oder laute Geräusche werden sofort gedämpft. Die Lautstärke der Umgebung ist **in fünf Stufen einstellbar** um eine akustische Isolation zu vermeiden und Gespräche zu ermöglichen. Mit 3,5 mm Buchse für den externen Audioeingang. Dadurch wird auch ein Anschluss eines **Smartphones** ermöglicht. Telefonsignale oder Anrufe werden so direkt an das Ohr geleitet. Bei Bedarf kann auch ein **Funkgerät** angeschlossen werden. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Kombiniert Gehörschutz und Kopfhörer.
Norm:
EN 352-4
Lieferumfang:
Inklusive 2 AA-Batterien Nr. 081556 Gr. LR6 für bis zu ca. 100 Stunden Betrieb.
Hinweis:
Hygienesets unter Nr. 097767 Gr. HY220
SNR Wert (Dämmwert): 32 dB(A)
Betriebsdauer: 100 h
Gewicht: 355 g

Technische Beschreibung

SNR Wert (Dämmwert)	32 dB(A)
Betriebsdauer	100 h
Serie	Peltor™ ProTac™ III
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081556 LR6
Gewicht	355 g
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	EN 352-4
Produktart	Kapselgehörschutz

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081556 LR6
Hygiene-Kit Typ HY220	097767 HY220
Lärmindikator NI100	097305
Aufbewahrungsbox	096920