HEDI

LED Akku-Arbeitsleuchte, Leistungsaufnahme: 35W

Bestelldaten

Bestellnummer	081264 35
GTIN	4003644019977
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:
Schattenarme und blendfreie Ausführung mit großer Lichtstreuung.
Robuste Arbeitsleuchte mit gummierten Seitenteilen und fünf Neigungswinkeln je nach Positionierung (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrierter Tragegriff, Ein- /Ausschalter auf der Rückseite.
Zugelassen für den ständigen Einsatz, sowie auf Bau- und Montagestellen gemäß BGI 608.
Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
ATEX-Zone	keine
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer	4,5 h

Anzahl enthaltener Akkus	1
Lichtstrom	3850 lm
Gesamtlänge	273 mm
Gesamtbreite	256 mm
Gesamthöhe	163 mm
Lichtstrom Stufe 2	1650 lm
Produktart	Arbeitsleuchte