Parallel-Endmaß-Satz Stahl, Toleranzklasse 1, Satzinhalt: 10

Bestelldaten

Bestellnummer	480452 10
GTIN	4045197208255
Artikelklasse	42K

Beschreibung

Ausführung:
Aus gealtertem Spezialstahl. Gehärtet mit leicht gebrochenen Kanten. Messflächen geläppt. (HRC 64 – 66) **Das Prüfprotokoll (Werkskalibrierschein) listet neben den Prüfbedingungen für jedes Endmaß die tatsächliche Abweichung vom Sollmaß auf. Damit ist das genaue Istmaß bekannt. Der Anschluss an nationale Normale ist durch Rückführbarkeit auf DKD-bzw. PTB-Referenzsätze gegeben.** Längentoleranzen (bis 100 mm Länge) s. Nr. 480200 – 480300. Sonstige Ausführung wie Nr. 480450.
Verwendung:
Zur Überprüfung von Bügelmessschrauben nach VDI / VDE / DGQ 2618, Blatt 10.1.
Inhalt:
Je 1 Maß (mm): Gr. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Planglas-∅ 30 mm: 1 St.
Inhalt:
je 1 Maß (mm): Gr. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Planglas-∅ 30 mm: 1 St.

Technische Beschreibung

Satzinhalt	10
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	1
Werkstoff	gealterter Spezialstahl

Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Bügelmessschrauben-Einstelllehre

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 10	020860 10
KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 10	020850 10