Unterbau für Messmikroskope, Breite×Tiefe: 1500X700 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	491914 1500X700
GTIN	4045197488633
Artikelklasse	41M

Beschreibung

Ausführung:
Gehäuse aus verschweißtem Stahlblech mit einseitig abgerundeter Arbeitsplatte aus Beolin, Umleimer aus Graphit 3 mm stark. Mit praktischem Ablagefach aus Stahlblech. Inklusive GARANT-Schließsystem.
Passend für:
GARANT Video Messmikroskope mit Messbereich max. X = 200 / Y = 100.
Bestückung:
Schubladen-Fronthöhe (links): 60; 300; 300 mm
Lackierung:
Korpus weißaluminium RAL 9006, Schubladen stahlblau RAL 5011.
Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
Schubladen Nutzbreite: 490 mm
Schubladen Nutztiefe: 520 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt: 1000 kg
Gewicht: 124 kg

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit flächenverteilt	1000 kg

Schubladen Nutzbreite	490 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	124 kg
Schubladen Nutztiefe	520 mm
Anzahl Schubladen	3
Werkbank Höhe	840 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	100 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug	90 %
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz