

8100 SB 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch, 29-teilig

Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"



EAN:	4013288173911	Abmessung:	265x135x65 mm
Teilenr:	05004046001	Gewicht:	1677 g
Artikel-Nr:	8100 SB 6	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041200

- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Der Zyklus Speed - vereint die Vorteile von 5 Knarreigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Sortiment in robuster Textilbox
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_6.html

Wera - 8100 SB 6
05004046001 - 4013288173911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Weblink


https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_6.html

Wera - 8100 SB 6
05004046001 - 4013288173911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_6.html



Wera - 8100 SB 6
05004046001 - 4013288173911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"

Satz-Inhalt:



8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x	3/8" x 199 mm
			



8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 8 x 29 mm

	05003553001	1x	8 x 29 mm
	05003555001	1x	10 x 29 mm
	05003557001	1x	12 x 29 mm
	05003558001	1x	13 x 29 mm
	05003560001	1x	15 x 29 mm
	05003561001	1x	16 x 30 mm
	05003562001	1x	17 x 30 mm
	05003563001	1x	18 x 30 mm
	05003564001	1x	19 x 30 mm



8794 LB Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003583001	1x	3/8" x 200 mm
			



8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x	3/8" x 76 mm
			



8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

	05003590001	1x	1/4" x 3/8" x 44 mm
			



851/4 TZ Bits, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x	PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x	PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x	PH 3 x 50 mm



855/4 TZ Bits, PZ 1 x 50 mm

	05060005001	1x	PZ 1 x 50 mm
	05060010001	1x	PZ 2 x 50 mm
	05060015001	1x	PZ 3 x 50 mm

867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 50 mm

	05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
	05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
	05060137001	1x	TX 30 x 50 mm
	05060138001	1x	TX 40 x 50 mm

840/4 Z Bits, 4 x 50 mm

	05059610001	1x	4 x 50 mm
	05059615001	1x	5 x 50 mm
	05059620001 ¹⁾	1x	6 x 50 mm
	05059625001 ¹⁾	1x	8 x 50 mm

1) Sechskantklinge

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_die_zyklop_speed_knarre_3_8_8100_sb_6.html

Wera - 8100 SB 6
05004046001 - 4013288173911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch, 29-teilig

Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"



800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 50 mm



05059330001

1x 1 x 5,5 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_6.html

Wera - 8100 SB 6
05004046001 - 4013288173911

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de