BAQ

# Digitales Härteprüfgerät Shore A, Typ: A

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 495002 A |
| GTIN | 2050001672032 |
| Artikelklasse | 49G |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Shore Härteprüfer zur Bestimmung der Härte nach Shore A oder D gemäß DIN ISO 7619-1 (ersetzt DIN 53505) und ASTM D 2240. Robustes, handliches Aluminiumgehäuse. Kontraststarkes, helles LED-Grafikdisplay. Speicher für 100 Messwerte mit Datum und Uhrzeit. USB-Schnittstelle für PC und Ladegerät.
**Verwendung:**
**Shore A:** Weichgummi, Elastomere, Naturkautschukprodukte, Gießharz, Leder, Neopren, Polyester, Weich-PVC.
**Sonderzubehör:**
Prüfständer Nr. 495016. Testblöcke zur Überprüfung auf Anfrage.
Software zur Erstellung von Prüfprotokollen, Statistiken und Grafiken auf Anfrage.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Herstellerbezeichnung | 30-200 |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 |

| | |
|---|---|
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Prüfverfahren | Shore A |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | P1 |
| Produktart | Härteprüfgerät |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| KalibrierungHärteprüfgerät Shore A+D Typ H | 029000 H |
| DAkkS-KalibrierungHärteprüfgerät Shore A+D Typ H | 029010 H |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Prüfständer | 495016 |