Einzelprüfstift Toleranzklasse 2, Typ: 7

Bestelldaten

Bestellnummer	483910 7
GTIN	2050001048967
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ±2 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab ∅ 1,5 mm maßlich gekennzeichnet, 0,1 mm – 0,99 mm ohne Fase. Ab 1,0 mm eine Seite mit Fase.
Toleranzklasse 2: Stift-∅ ±0,002 mm.
Verwendung:
Vor dem Gebrauch entfetten und nach dem Gebrauch einfetten.
Hinweis:
Bei der Bestellung bitte den **gewünschten ∅ zusätzlich angeben,** z. B. Nr. 483900 Gr. 5 **10,08** bzw. 483920 Gr. 5 **10,082.**

Technische Beschreibung

Steigung	0,01 mm
Messstiftlänge	70 mm
Nennmaß	14 - 15,99 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	2
Härte	60 ±2 HRC
Werkstoff	Lehrenstahl
Produktart	Prüfstift

Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler ∅ 20	028240 20
DAkkS-KalibrierungPrüfstift maximaler ∅ 20	028260 20