Martin +Tschopp

Lehrdorn mit Griff Genauigkeit ±0,5 µm, Typ: 0

Bestelldaten

Bestellnummer	483950 0
GTIN	2050000963223
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:
Die günstige Alternative zum Prüfstift. ∅-Toleranzen besser als DIN 2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit ∅-Beschriftung.
Hinweis:
Bei der Bestellung bitte den **gewünschten ∅** zusätzlich **angeben,** z.B. Nr. 483950 Gr. 2 **0,24.**

Technische Beschreibung

Steigung	0,01 mm
Fehlergrenze	±0,5 µm
Nennmaß	0,06 - 0,09 mm
Toleranzklasse	1
Kalibrierung	L5
Produktart	Lehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler ∅ 20	028240 20

DAkkS-KalibrierungPrüfstift maximaler ∅ 20	028260 20