HOLEX

# Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 43-teilig

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 630100 |
| GTIN | 4045197161642 |
| Artikelklasse | 62A |

## Beschreibung

**Ausführung:**
**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
**Verwendung:**
Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M2 – M20.
Für Innen-Sechskantschrauben gs_profil_6kant M4 – M18.
**Werkstoff:**
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
**Lieferumfang:**
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 11 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 13 St. Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643220 Gr. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 Zoll Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029
1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641320
1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. ähnlich Nr. 632829
1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632420 Gr. 50; 150
1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641020 Gr. 130; 255
1/4 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520
1/2 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632300
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640220

Aufbewahrung in: Stahlblechkasten
Länge: 440 mm
Breite: 266 mm
Höhe: 50 mm
Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 13-32 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-14 mm

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher |
| Anzahl Teile | 43 |
| Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 4-13 mm |
| Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel | 13-32 mm |
| Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel | 3-14 mm |
| Verpackung | Stahlblechkasten |
| Vierkant mit Wobble-Fix | |
| Norm | |
| 6-kant-Steckschlüssel-Profil | |
| Werkstoff | |
| Oberfläche | |
| mit QuickRelease | |
| Breite | 266 mm |
| Länge | 440 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Füllgrad einer Schublade in G | |
| Produktart | |