Seitenschneider VDE-isoliert, mit Sicherungsöse, ganze Länge: 160mm

Bestelldaten

Bestellnummer	706040 160
GTIN	4003773081463
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:
Zange mit Sicherungsöse zur Anbringung einer Absturzsicherung. Sicherungsöse fest mit der Griffhülle verschweißt, dynamisch belastbar bis 3 m Fallhöhe.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Verwendung:
Zum Einsatz im Hochbau, Tiefbau, Gebäudeinstandhaltung, bei Industriekletterern, Dachdeckern, im Messebau etc.
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.
Hinweis:
Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ∅	4 mm
Schneidleistung harter Draht bis ∅	2 mm
Produktart	schneidende Zange

Zubehör

VerbindungsmittelSpiralhalteseil Typ T2T	098245 T2T
KarabinerSTEEL D TRI	098195
KarabinerDOUBLE TRI	098194
VerbindungsmittelBungee Tragekapazität 15,9 kg	098240 15,9
KarabinerOVALSTEEL SC Typ	098196