

## Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"



<b>EAN:</b>	4013288121141	<b>Abmessung:</b>	295x245x60 mm
<b>Teilenr:</b>	05003594001	<b>Gewicht:</b>	3510 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8100 SB 2	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

43-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 3/8"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 18 Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Kardangelenke, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 18 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_3\\_8\\_die\\_zyklop\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_2.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_die_zyklop_speed_knarre_3_8_8100_sb_2.html)

Wera - 8100 SB 2  
05003594001 - 4013288121141



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"

Zyklus „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre  
3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre  
mit Sicherheitsverriegelung 5.  
Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeshalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher




Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens. Ein kurzer Druck auf den Auslöseknopf und der Wechsel ist in allen definierten Stellungen garantiert.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastet. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_3\\_8\\_die\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_2.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_2.html)


Wera - 8100 SB 2  
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Die Zyklop Speed Knarre, 3/8"

Satz-Inhalt:


8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb, 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x 3/8" x 199 mm
---	-------------	------------------


8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 3/8"-Antrieb, 6 x 29 mm

	05003551001	1x 6 x 29 mm
	05003552001	1x 7 x 29 mm
	05003553001	1x 8 x 29 mm
	05003554001	1x 9 x 29 mm
	05003555001	1x 10 x 29 mm
	05003556001	1x 11 x 29 mm
	05003557001	1x 12 x 29 mm
	05003558001	1x 13 x 29 mm
	05003559001	1x 14 x 29 mm
	05003560001	1x 15 x 29 mm
	05003561001	1x 16 x 30 mm
	05003562001	1x 17 x 30 mm
	05003563001	1x 18 x 30 mm
	05003564001	1x 19 x 30 mm
	05003565001	1x 20 x 30 mm
	05003566001	1x 21 x 30 mm
05003567001	1x 22 x 30 mm	
05003568001	1x 24 x 32 mm	


8789 B Zyklop-Quergriff, 3/8", 3/8" x 165 mm

	05003581001	1x 3/8" x 165 mm
---	-------------	------------------


8794 B Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x 3/8" x 76 mm
---	-------------	-----------------


8795 B Zyklop-Kardangelenk, 3/8", 3/8" x 50 mm

	05003585001	1x 3/8" x 50 mm
---	-------------	-----------------


8784 B1 Zyklop-Verbindungsteil, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

	05003590001	1x 1/4" x 3/8" x 44 mm
---	-------------	------------------------

8796 SB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8" x 125 mm

	05003591001	1x 3/8" x 125 mm
---	-------------	------------------

8796 LB Zyklop-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003592001	1x 3/8" x 200 mm
---	-------------	------------------

Weblink


[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_3\\_8\\_die\\_zyklop\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_2.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_3_8_die_zyklop_speed_knarre_3_8_8100_sb_2.html)


Wera - 8100 SB 2  
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Die Zyklus Speed Knarre, 3/8"


851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm

	05072072001	1x PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x PH 3 x 25 mm





855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm

	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
	05072084001	1x PZ 3 x 25 mm





867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm

	05066500001	1x TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x TX 25 x 25 mm
	05066520001	1x TX 27 x 25 mm
	05066525001	1x TX 30 x 25 mm
	05066530001	1x TX 40 x 25 mm





840/1 Z Bits, 3 x 25 mm

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm
	05056335001	1x 8 x 25 mm
	05056340001	1x 10 x 25 mm



800/1 Z Bits, 1 x 5,5 x 25 mm

	05072059001	1x 1 x 5,5 x 25 mm
---	-------------	--------------------



Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklus-knarren\\_die\\_zyklus\\_knarren\\_3\\_8\\_die\\_zyklus\\_speed\\_knarre\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_2.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_3_8_die_zyklus_speed_knarre_3_8_8100_sb_2.html)

Wera - 8100 SB 2  
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de