HOLEX

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig, Typ: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	637817 6
GTIN	4045197219558
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.** Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642220.
Verwendung:
Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22.
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze: 17 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Quergriff: 1 St. 641320
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641020 Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620
Knarre: 1 St. Nr. 640220
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten
Länge: 445 mm
Breite: 187 mm
Höhe: 51 mm
Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-34 mm

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	23
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-34 mm
Werkstoff	
6-kant-Steckschlüssel-Profil	
Vierkant mit Wobble-Fix	
mit QuickRelease	
Norm	
Verpackung	Stahlblechkasten
Oberfläche	
Breite	187 mm
Länge	445 mm
Höhe	51 mm
Füllgrad einer Schublade in G	
Produktart	