TAJIMA

Rollbandmaß W-Mag mit magnetischem Endhaken und Magnetsohle, Bandlänge: 5 m

Bestelldaten

Bestellnummer	462350 5
GTIN	4975364120366
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:
Rollbandmaß W-Mag mit magnetischem Gehäusefuß und magnetischem Endhaken. Sehr gute Lesbarkeit. Maßband doppelseitig bedruckt. Automatischer Bandrücklauf und Bandstop. Robustes Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip.
Vorteil:
Einfache und schnelle Befestigung auf allen Metalloberflächen durch **starken Magnet am Endhaken und Magnetschiene im Gehäusefuß.** Einhandbedienung.
Kalibrierung: G1
Bandbreite: 25 mm
Gehäuse Länge: 105 mm
Gehäuse Breite: 50 mm
Gehäuse Höhe: 130 mm

Technische Beschreibung

Bandlänge	5 m
Gehäuse Höhe	130 mm
Bandbreite	25 mm
Gehäuse Breite	50 mm

Gehäuse Länge	105 mm
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Rollbandmaß im Gehäuse Kapsel Rahmen

Dienstleistungen

Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 5/2 m	016140 5/2