# PVC-Klebeband, Farbe: YELLOW

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 083636 YELLOW |
| GTIN | 50021200456621 |
| Artikelklasse | 08M |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Das **3M™ 764i** kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden wie zum Beispiel für Farbmarkierungen und Bündelungen. Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen und feuchtigkeitsbeständig.
Die 3M™ Farb- und Bodenmarkierungsbänder eignen sich optimal im Bereich der Gebäudewartung und zur Verbesserung der Sicherheit in Anlagen. Die spezielle Struktur der farbigen PVC-Klebebänder hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung sowie den meisten Chemikalien stand. Einfach zu verarbeiten, sehr anschmiegsam auch auf unebenen Oberflächen.
**Hinweis:**
Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Klebmasse: Naturkautschuk
Farbe: gelb
Länge: 33 m
Breite: 50 mm
Stärke: 0,125 mm

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Stärke | 0,125 mm |
| Herstellerbezeichnung | 764i |
| Breite | 50 mm |
| Länge | 33 m |
| Farbe | gelb |
| Trägermaterial | PVC-Folie |
| Klebmasse | Naturkautschuk |
| Lagertemperatur | 20 - 23 °C |
| Liner vorhanden | nein |
| Dehnungsfähigkeit | 180 % |
| Besonderheit | abriebbeständig |
| Besonderheit | anschmiegsam |
| Besonderheit | korrosionsbeständig |
| Besonderheit | feuchtigkeitsbeständig |
| Klebebandart | einseitig |
| temperaturbeständig bis | 29 °C |
| Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat |
| Zugfestigkeit | 2,28 N/mm |
| Klebkraft auf Stahl | 0,21 N/mm |
| Anwendung | Bündeln |
| Anwendung | Markieren |
| Anwendung | Verschließen |
| Lager Luftfeuchtigkeit | 50 - 60 % |
| Produktart | Klebeband |