

8790 FA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb, 4 mm
Zyklop Mini 2



EAN:	4013288179623	Abmessung:	23x13x13 mm
Teilenr:	05003665001	Gewicht:	16 g
Artikel-Nr:	8790 FA	Ursprungsland:	TW
		Zolltarifnr.:	82042000

- Sehr geringe Höhe - ideal für enge Bauräume
- Für die Handbetätigung
- Mit Kugelfangrille
- Chrom-Vanadium, hochglanzverchromt
- Für Zyklop Mini 2 und 1/4" Knarren

Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4" und Sechskant Hex Antrieb für die manuelle Verschraubung mit einer 1/4" Ratsche.


Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_2_8790_fa.html

Wera - 8790 FA
05003665001 - 4013288179623






Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 2



Der Zyklop Mini 2 ist geeignet für die Aufnahme der Wera Nüsse 8790 FA. Durch ihre geringe Bauhöhe sind sie ideal für alle besonders engen Arbeitssituationen.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
05003665001	4,0	18,0	6,4	11,8	9,5
05003666001	4,5	18,0	7,0	11,8	9,5
05003667001	5,0	18,0	7,6	11,8	9,5
05003668001	5,5	18,0	8,2	11,8	9,5
05003669001	6,0	18,0	9,2	11,8	9,5
05003670001	7,0	18,0	10,4	11,8	9,5
05003675001	8,0	18,0	11,5	11,8	9,5
05003690001	10,0	18,0	13,8	11,8	9,5
05003684001	12,0	18,0	16,8	11,8	9,5
05003685001	13,0	18,0	17,8	11,8	9,5

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_2_8790_fa.html

Wera - 8790 FA
05003665001 - 4013288179623

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de