HOLEX

Kraft-Seitenschneider, blank, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm

Bestelldaten

Bestellnummer	723395 200
GTIN	4045197887443
Artikelklasse	72B

Beschreibung

Ausführung:
Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk.
Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Verwendung:
Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.
Norm:
DIN ISO 5749
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung Pianodraht bis ∅	2,5 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidleistung harter Draht bis ∅	3 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ∅	4,2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet, ölgehärtet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	blank
Produktart	schneidende Zange