BOSCH

# Hartmetall-Hammerbohrer „7X“ SDS-plus, Ø×ganze Länge: 16X265mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 789057 16X265 |
| GTIN | 3165140844789 |
| Artikelklasse | 76K |

## Beschreibung

**Ausführung:**
4-Schneiden Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken in armiertem Beton.
**Verwendung:**
Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. **2+2-Spiral-**Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.
Schaft: SDS Plus
Spirallänge: 200 mm

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| ganze Länge | 265 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 4 |
| Ø | 16 mm |
| Spirallänge | 200 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren |
| Schaft | SDS Plus |
| Produktart | Steinbohrer |