


8740 C HF Zyklus Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, 6 x 140 mm

Zyklus Knarren Zubehör, 1/2"



EAN:	4013288183507	Abmessung:	206x44x22 mm
Teilenr:	05003842001	Gewicht:	86 g
Artikel-Nr:	8740 C HF	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030



- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffbarkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 1/2" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_zyklus_knarren_zubehoer_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003842001 - 4013288183507

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Knarren Zubehör, 1/2"

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklus Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink






https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_zyklus_knarren_zubehoer_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003842001 - 4013288183507

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Knarren Zubehör, 1/2"

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003820001	gelb_123C	4,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003840001	gelb_123C	4,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003821001	leuchtorange_152C	5,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003841001	leuchtorange_152C	5,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003822001	rot_200C	6,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003842001	rot_200C	6,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003823001	violett_2735C	7,0	60,0	14,0	23,5	21,5
05003843001	violett_2735C	7,0	140,0	14,0	23,5	101,5
05003824001	pink_241C	8,0	60,0	16,0	23,5	21,5
05003844001	pink_241C	8,0	140,0	16,0	23,5	101,5
05003825001	blau_307C	10,0	60,0	16,0	23,5	21,5
05003845001	blau_307C	10,0	140,0	16,0	23,5	101,5
05003826001	cyan_2985C	12,0	60,0	21,0	23,5	23,0
05003827001 ¹⁾	tuerkis_339C	14,0	60,0	22,0	23,5	23,0
05003828001 ¹⁾	gruen_363C	17,0	60,0	24,5	25,5	23,0
05003829001 ¹⁾	leuchtgruen_375C	19,0	60,0	26,5	27,5	23,0

1) Herkömmliches Sechskantprofil.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8740_c_hf.html

 Wera - 8740 C HF
 05003842001 - 4013288183507

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de