Hand-Kernbohrmaschine, Typ: 72710361

Bestelldaten

Bestellnummer	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:
Handgeführtes 2-Gang Metall-Kernbohrsystem für bis zu 6× schnelleren Arbeitsfortschritt beim Kernbohren.
· **Stufenlos, elektronisch einstellbare Drehzahl.**
· **Werkzeuglose QuickIN PLUS Bohreraufnahme.**
· **Einsatz mit geringen Kraftaufwand.**
· **Sicheres Arbeiten durch Drehmoment-Rutschkupplung.**
· **Bohren mit HM-Lochsäge in Stahl bis 80 mm.**
· **Bohren mit HM-Kernbohrer in Stahl / Alu bis 25 / 30 mm.**
· **Werkzeuglose QuickIN PLUS Bohreraufnahme.**
Vorteil:
2-Gang Metall-Kernbohrsystem.
Lieferumfang:
Inklusive Schnellspannbohrfutter ∅ 3 - 16 mm, Zusatzhandgriff, Zentrierbohrer, Schneidspray und Werkzeugkoffer.
Hinweis:
Passende HM-Kernbohrer finden Sie unter Nr. 075132.
HM-Kernbohrer TiAlN-beschichtet, HM-Lochsägen und HM-Lochsägen für Rohre sind auf Anfrage lieferbar.
Verpackung: Transportkoffer
Herstellerbezeichnung: KBH 25-2U
Leistungsaufnahme: 1200 W
Drehzahlbereich 1. Gang: 0 - 520 min^{-1}

Drehzahlbereich 2. Gang: 0 - 1600 min^{-1}
maximaler Bohr-Ø in Stahl: 25 mm
Werkzeugaufnahme Form: QuickIN PLUS

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme Form	QuickIN PLUS
Herstellerbezeichnung	KBH 25-2U
Leistungsaufnahme	1200 W
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1600 min^{-1}
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s^2
maximaler Bohr-Ø in Stahl	25 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 520 min^{-1}
Gewicht	3,4 kg
Besonderheit	Für beengte Arbeitssituation
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine

Zubehör

HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-Ø 22 mm	075132 22
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-Ø 16 mm	075132 16
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-Ø 19 mm	075132 19
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-Ø Z/5 mm	075132 Z/5
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-Ø Z/1 mm	075132 Z/1
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-Ø 14 mm	075132 14
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-Ø 23 mm	075132 23
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-Ø 15 mm	075132 15

HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-∅ 21 mm	075132 21
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-∅ 17 mm	075132 17
Zentrierbohrer	075133
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-∅ 25 mm	075132 25
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-∅ 18 mm	075132 18
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-∅ 24 mm	075132 24
HM-Kernbohrer für KBH25 – 2U Bohr-∅ 20 mm	075132 20