BOSCH

Akku-Handkreissäge, Typ: GKS1226

Bestelldaten

Bestellnummer	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:
Handliche 12 V / 3,0 Ah **Akku-Handkreissäge.**
- **Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung.**
- **Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED.**
- **Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,4 kg) für höchsten Arbeitskomfort.**
- **Robuste Aluminiumfußplatte für präzise Schnitte.**
- **Staubabsaugungsadapter kompatibel mit Bosch Absaugsystem.**

Lieferumfang:
Inklusive Ladegerät, Holzsägeblatt, Parallelanschlag / Führungsschiene Adapter, Absaugadapter, Innensechskantschlüsse und L-BOXX 238.
Hinweis:
Kreissägeblätter finden Sie unter 583920.
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073866.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,4 kg
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Akkukapazität	3 Ah

Ausführung	Handkreissäge
Herstellerbezeichnung	GKS12V-26
Sägeblatt-Ø	85 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s^2
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	15 mm
maximale Drehzahl	1400 min^{-1}
Akkuspannung	12 V
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximale Trenntiefe	26,5 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Säge

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073855 B12
Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn Blatt-Ø D 85 mm	583950 85
Akku-Ladegerät Typ GAL1240	073866 GAL1240