BOSCH

Stichsäge, Typ: GST25M

Bestelldaten

Bestellnummer	078200 GST25M
GTIN	3165140584661
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:
Bosch Stichsäge mit einfachem und werkzeuglosem Sägeblattwechsel durch Bosch SDS System. Stichsäge mit **Bügelform** speziell geeignet für die **Metallbearbeitung**. Kurzer Hubweg für eine hervorragende Laufruhe. Mit 2-Stufen-Pendelung und Regelelektronik.
Lieferumfang:
Inklusive 15-teiliges Sägeblatt-Set für Metall, Aluminium und Inox, Spanreißschutz, Winkelschraubendreher, Transportkoffer.
Hinweis:
Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – 073840.
Verpackung: Transportkoffer
Herstellerbezeichnung: GST 25 Metal
Leistungsaufnahme: 670 W
Hubzahl: 500 - 2600 min^{-1}
maximale Sägestärke Stahl: 15 mm
maximale Sägestärke Holz: 80 mm
Pendelhub: 2-fach

Technische Beschreibung

geeignete Stichsägeblätter	588400 – 588551

Leistungsaufnahme	670 W
maximale Sägestärke Stahl	15 mm
Besonderheit	Metallstichsäge
Länge	265 mm
Pendelhub	2-fach
maximale Sägestärke Holz	80 mm
Herstellerbezeichnung	GST 25 Metal
Höhe	206 mm
Kabellänge	2,3 m
Hubzahl	500 - 2600 min^{-1}
maximale Vibration nach EN	3,5 m/s^2
werkzeugloser Werkzeugwechsel	ja, SDS System
Gewicht	2,7 kg
Verpackung	Transportkoffer
Bauform	Bügelform
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Säge