LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-Ø D1×Borstenstärke: 22X0,25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	574800 22X0,25
GTIN	4017359019245
Artikelklasse	57L

Beschreibung

Ausführung:
Glatter, **gezopfter** Draht, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm,** gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.
Verwendung:
Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten. Die **Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche** eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.

Technische Beschreibung

Anzahl Zöpfe	8
Bürsten-Ø D_1	22 mm
maximale Drehzahl	20000 min^{-1}
Borstenstärke	0,25 mm
Besatzlänge H_1	28 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Pinselbürste