


## Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



<b>EAN:</b>	4013288185839	<b>Abmessung:</b>	93x17x4 mm
<b>Teilenr:</b>	05022664001	<b>Gewicht:</b>	6 g
<b>Artikel-Nr:</b>	3950 SPKL Multicolour	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
- Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Alle Winkelschlüssel haben eine farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung für eine ergonomische und angenehme Handhabung auch bei niedrigen Temperaturen
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.



### Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_3950\\_spkl\\_multicolour.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_3950_spkl_multicolour.html)

Wera - 3950 SPKL Multicolour  
05022664001 - 4013288185839

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

### Edelstahlwinkelschlüssel



Edelstahlwinkelschlüssel mit der notwendigen Härte verhindern Fremdstrost.

### Vakuumeishärtung



Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.

### Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

### Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

### Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

### Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

### Weblink






[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_3950\\_spkl\\_multicolour.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_3950_spkl_multicolour.html)

Wera - 3950 SPKL Multicolour  
05022664001 - 4013288185839

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
		mm	mm	mm	inch	inch
05022660001	iceblue_277C	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022661001	tuerkis_339C	2,0	101	16	4"	5/8"
05022662001	leuchtgruen_375C	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"
05022663001	leuchtpink_232C	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
<b>05022664001</b>	<b>gelb_123C</b>	<b>4,0</b>	<b>137</b>	<b>24</b>	<b>5 3/8"</b>	<b>1"</b>
05022665001	leuchtorange_152C	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022666001	rot_200C	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022667001	pink_241C	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022668001	blau_307C	10,0	224	42	9"	1 11/16"

## Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_innensechskantschrauben\\_3950\\_spkl\\_multicolour.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_3950_spkl_multicolour.html)

Wera - 3950 SPKL Multicolour  
05022664001 - 4013288185839

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de