LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Topfbürste INOX-Draht 0,35 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 65XM14mm

Bestelldaten

Bestellnummer	572210 65XM14
GTIN	4017359006504
Artikelklasse	57L

Beschreibung

Ausführung:
Glatter Draht, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**
Verwendung:
Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit **Innengewinde M14.**

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D_1	65 mm
Besatzlänge H_1	20 mm
Borstenstärke	0,35 mm
maximale Drehzahl	12500 min^{-1}
Sicherheitsstützring	nein
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	INOX-Draht

Produktart	Topfbürste