LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Rohrbürste Stahldraht glatt, Bürsten-Ø: 75mm

Bestelldaten

Bestellnummer	578000 75
GTIN	4017359026571
Artikelklasse	57L

Beschreibung

Ausführung:
Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus glattem Stahldraht, Gesamtlänge 160 mm. Besatzlänge 100 mm mit angepresstem 1/2 Zoll-Whitworth-Gewindenippel.
Verwendung:
Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern.
Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewindeadapter Nr. 578005 verwenden.
Passend für:
Rohr-Innen-Ø [Zoll]: 3 Zoll

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D_1	75 mm
Produktart	Rohrbürste

Zubehör

Gewindeadapter für Rohrbürste Nr. 578000Schaft-Ø 6 mm	578005
Verlängerung für Rohrbürste Nr. 578000	578010