

8760 B VDE XZN Zyklus Bitnuss, isoliert, mit 3/8"-Antrieb, für Innenvielzahn-Schrauben, M 12 x 59 mm
Zyklus VDE Knarre und Zubehör - Stückgeprüfte Sicherheit.



EAN:	4013288211477	Abmessung:	160x120x23 mm
Teilenr:	05004942001	Gewicht:	68 g
Artikel-Nr:	8760 B VDE XZN	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Extrem kurze und kompakte isolierte Bitnuss 3/8" für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Wera Bit-Know-how, kombiniert mit hohem Korrosionsschutz
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

VDE 3/8" Bitnuss mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, der bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_zyklus_vde_knarre_und_zubehoer_stueckgepruefte_sicherheit_8760_b_vde_xzn.ht

Wera - 8760 B VDE XZN
05004942001 - 4013288211477

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Erhöhte Sicherheit



Die Zyklus Nüsse und -Verlängerungen für Elektriker bieten eine erhöhte Sicherheit durch ihre 2-komponentige Isolation mit gelbem Isulationskern unter roter Isolutionsaußenschicht.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



mm



mm

05004940001	M 8	59,0	23,0	13,0
05004941001	M 10	59,0	23,0	13,0
05004942001	M 12	59,0	23,0	13,0

Weblink

https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_zyklus_vde_knarre_und_zubehoer_stueckgepruefte_sicherheit_8760_b_vde_xzn.ht

Wera - 8760 B VDE XZN
 05004942001 - 4013288211477

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de