

162 iS PH/S VDE-isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser  
für PlusMinus Schrauben (Phillips/Schlitz), # 2 x 100 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288160225 | <b>Abmessung:</b>     | 205x37x37 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05006456001   | <b>Gewicht:</b>       | 85 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 162 iS PH/S   | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82054000     |

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit reduziertem Klingendurchmesser; Kombinationsprofil Phillips/Schlitz

Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Kombinationsprofil Schlitz und Phillips, vor allem zur Verwendung bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_nach\\_gewerken\\_werkzeuge\\_fuer\\_elektroinstallation\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_162\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_kraftform_plus_serie_100_vde_162_is_ph_s.html)

Wera - 162 iS PH/S  
05006456001 - 4013288160225

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


**162 iS PH/S VDE-isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser für PlusMinus Schrauben (Phillips/Schlitz), # 2 x 100 mm Kraftform Plus – Serie 100 VDE**



**VDE-isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser**




Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.



Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

**Stückgeprüft**



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

**Kaltschlagfestigkeit**



Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40 °C die Sicherheit gewährleistet.

**Mehrkomponentiger Kraftform-Griff**



Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird ein widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weiches Material verwendet. Das Material hat höheren Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die roten Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das "Festkleben" der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.

**An die Hand angepasst**



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

**Schnelles Umgreifen**



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

**Griffkennzeichnung**



Die Griff-Kennzeichnung mit Schraubensymbol und -größe für leichteres Auffinden in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_nach\\_gewerken\\_werkzeuge\\_fuer\\_elektroinstallation\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_162\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_kraftform_plus_serie_100_vde_162_is_ph_s.html)





Wera - 162 iS PH/S  
05006456001 - 4013288160225

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

162 iS PH/S VDE-isolierter Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser  
für PlusMinus Schrauben (Phillips/Schlitz), # 2 x 100 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|             |  | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|-------------|---|---|---|---|
| 05006455001 | # 1   | 80  | 98  | 3 1/8"  |
| 05006456001 | # 2   | 100   | 105   | 4"  |

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/werkzeuge\\_nach\\_gewerken\\_werkzeuge\\_fuer\\_elektroinstallation\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_162\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/de/werkzeuge_nach_gewerken_werkzeuge_fuer_elektroinstallation_kraftform_plus_serie_100_vde_162_is_ph_s.html)

Wera - 162 iS PH/S  
05006456001 - 4013288160225

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de