STAHLWILLE

Steckschlüssel-Einsatz, 1/2 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E14

Bestelldaten

Bestellnummer	642700 E14
GTIN	4018754007288
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120.**
Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken. Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Paßgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Profilmaß A	12,9 mm
Torx®-Profil	E14
∅ abtriebsseitig	16,7 mm
Länge	38 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz