

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



<b>EAN:</b>	4013288035035	<b>Abmessung:</b>	82x19x3 mm
<b>Teilenr:</b>	05024100001	<b>Gewicht:</b>	5 g
<b>Artikel-Nr:</b>	967 PKL TORX®	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Ohne TORX® Kugelkopf am langen Schenkel
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_967\\_pkl\\_torx.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_pkl_torx.html)

Wera - 967 PKL TORX®  
05024100001 - 4013288035035

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben

TORX® Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Oberflächenschutz



Winkelschlüssel mit BlackLaser-Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



mm



inch



inch

		mm	mm	inch	inch
05024199001 <sup>1)</sup>	TX 8	76	16	3"	5/8"
<b>05024100001<sup>1)</sup></b>	<b>TX 9</b>	<b>79</b>	<b>16</b>	<b>3 1/8"</b>	<b>5/8"</b>
05024105001 <sup>1)</sup>	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"
05024200001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024202001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024204001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024206001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024208001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024210001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

<sup>1)</sup> Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_967\\_pkl\\_torx.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_pkl_torx.html)

Wera - 967 PKL TORX®  
05024100001 - 4013288035035

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de