Garant

Teleskop-Werkstattwagen, Anzahl Wannen: 3

Bestelldaten

Bestellnummer	914500 3
GTIN	4045197892058
Artikelklasse	9GT

Beschreibung

Ausführung:
Der Teleskop-Werkstattwagen besitzt eine stabile, tiefgezogene Stahlblechkonstruktion mit geräumiger Bodenwanne, 2 Ablagefächern und Deckel mit allseitigem Abrollrand und X-ABS-Auflage.
Zwei Teleskoprohre mit integrierten Gasdruckfedern (je 20 kg Federkraft) unterstützen das Öffnen und Schließen des Wagens. Beim Schließen gleiten die Teleskoprohre ineinander, dadurch keine überstehenden Teile im geschlossenen Zustand. Mit klappbarem Zieh- und Schiebegriff.
Zentral verschließbar mittels **Stiftzylinderschloss**. Mit rollengelagerten Laufrädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 feststehende Rollen).
Lieferumfang:
Inklusive Einteilungsmaterial. 6 Trennleisten 365 mm, 1 Trennleiste 435 mm, 1 Trennleiste für Bodenwanne.
Lackierung:
Zweifarbig **pulverbeschichtet,** silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Technische Beschreibung

Höhe offen	935 mm
Ablagefach Nutzbreite	435 mm
Ablagefach Nutztiefe	330 mm
Tragkraft je Deckel/Ablagefach	20 kg
Tragkraft Bodenwanne	40 kg
Höhe geschlossen	520 mm
Gewicht	24,4 kg
Tiefe	365 mm
Breite	670 mm
Anzahl Mulden	3
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Produktart	Werkstattwagen

Zubehör

Schlosshülse 225-010-43 ohne Steckeinsatz	914208