Abisolierzange mit Kabelschere „StriX“ VDE-isoliert, ganze Länge: 180mm

Bestelldaten

Bestellnummer	728763 180
GTIN	4003773081319
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:
Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, **isoliert bis 1000V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**
Mit Abstufung in der Backe als optische Orientierungshilfe zum Abisolieren konstanter Längen (11 mm und 16 mm). Bis maximal 5 mm Außen-∅.
Zange verchromt.
Werkstoff:
Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	180 mm
Schneidleistung bis ∅	5 mm
Schneidleistung	10 mm^2
Herstellerbezeichnung	StriX
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung	ja
Produktart	schneidende Zange