Garant GRIDLINE

Werkstattwagen mit 6 Schubladen beidseitig ausziehbar, 20×16G, Anzahl Schubladen: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	914550 6
GTIN	4045197892232
Artikelklasse	9GT

Beschreibung

Ausführung:
Werkstattwagen mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender X-ABS-Ablage. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock. Schubladen beidseitig ausziehbar.
Bestückung:
Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm
Lieferumfang:
Inklusive Unterteilungen:
je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,
je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.
Lackierung:
Zweifarbig **pulverbeschichtet,** silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.
Hinweis:
Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des Werkstattwagens integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.
Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.
Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75; Nr. 951731 – 951821 Gr. 125 und Nr. 951741 – 951821 Gr. 200.

Technische Beschreibung

Breite	800 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Gewicht	71 kg
Tiefe	500 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Höhe	1000 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	75 %
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×16G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Produktart	Werkstattwagen

Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951510 125
SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951510 75
Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G	915567 G