

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



<b>EAN:</b>	4013288185297	<b>Abmessung:</b>	118x27x7 mm
<b>Teilenr:</b>	05024176001	<b>Gewicht:</b>	24 g
<b>Artikel-Nr:</b>	967 SL TORX® HF	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größe.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_967\\_sl\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_sl_torx_hf.html)

Wera - 967 SL TORX® HF  
05024176001 - 4013288185297

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben

Das TORX® HF Profil



Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben



Das TORX® Profil mit dem Wera HF Feature (HF = Haltefunktion) hält durch eine optimierte Abtriebsgeometrie und die dadurch entstehende Klemmkraft TORX® Schrauben sicher auf der Werkzeugspitze. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. tiefliegenden Sacklochverbindungen.

Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung








Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
			mm	mm	inch	inch
05024170001	iceblue_277C	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024171001	tuerkis_339C	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024172001	leuchtgruen_375C	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"
05024173001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024174001	pink_241C	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024175001	gelb_123C	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
<b>05024176001</b>	<b>blau_307C</b>	<b>TX 27</b>	<b>112</b>	<b>22</b>	<b>4 7/16"</b>	<b>29/32"</b>
05024177001	leuchtorange_152C	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024178001	rot_200C	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_967\\_sl\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_sl_torx_hf.html)

Wera - 967 SL TORX® HF  
05024176001 - 4013288185297

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de