HOLEX

Doppelringschlüssel, gerade, phosphatiert, Schlüsselweite: 19X22 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	617900 19X22
GTIN	4045197385765
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:
Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
HOLEX – mit ovalem Schaft.
Norm:
DIN 837 B / ISO 3318
Werkstoff:
HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.
Schlüssellänge L: 204 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max: 29 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max: 32,4 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$: 10,8 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweite $_1$	19 mm
Schlüsselweite $_2$	22 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	29 mm
Schlüssellänge L	204 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$	10,8 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	32,4 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	phosphatiert
Produktnamensattribut	phosphatiert
Produktart	Schraubenschlüssel