STAHLWILLE

12-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 60mm

Bestelldaten

Bestellnummer	647000 60
GTIN	4018754009954
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.
Norm:
DIN 3124
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	90 mm
Schlüsselweite	60 mm
∅ abtriebsseitig	78 mm
Antriebs-Vierkant	1 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz