HOLEX

Steckschlüssel, abgewinkelt, Schlüsselweite: 17 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	621340 17
GTIN	4045197528162
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:
Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 – 95° abgewinkelt.
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Schlüssellänge L_1: 187 mm
Schlüssellänge L_2: 39 mm
Bohrungs-Ø F: 13 mm

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L_2	39 mm
Abtriebsprofil kurze Seite	12-kant-Steckschlüssel
Bohrungs-Ø F	13 mm
Abtriebsprofil lange Seite	6-kant-Steckschlüssel
Schlüssellänge L_1	187 mm
Schlüsselweite	17 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Winkel	90 - 95 Grad

Herstellverfahren	geschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	ja
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Steckschlüssel-Satz, abgewinkelt Anzahl Schlüssel 8	621345 8
Steckschlüssel-Satz, abgewinkelt Anzahl Schlüssel 11	621345 11