

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



| | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288111982 | Abmessung: | 222x86x25 mm |
| Teilenr: | 05021728001 | Gewicht: | 463 g |
| Artikel-Nr: | 950/13 Hex-Plus Imperial 1 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82041100 |

- Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
- Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für zöllige Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbautagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_13_hex-plus_imperial_1.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1
05021728001 - 4013288111982

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Winkelschlüssel



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen". Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Kugelform



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Oberflächenschutz



Winkelschlüssel mit BlackLaser-Oberflächenbehandlung für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluesel_winkelschluesel_fuer_innensechskantschrauben_950_13_hex-plus_imperial_1.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1
05021728001 - 4013288111982

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Satz-Inhalt:

950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, BlackLaser, 5/64" x 100 mm



| | | |
|---------------------------|----|----------------|
| 05022068001 | 1x | 5/64" x 100 mm |
| 05022070001 | 1x | 3/32" x 112 mm |
| 05022071001 | 1x | 7/64" x 119 mm |
| 05022072001 | 1x | 1/8" x 126 mm |
| 05022073001 | 1x | 9/64" x 132 mm |
| 05022074001 | 1x | 5/32" x 140 mm |
| 05022076001 | 1x | 3/16" x 160 mm |
| 05022078001 | 1x | 7/32" x 180 mm |
| 05022079001 ¹⁾ | 1x | 0,05" x 83 mm |
| 05022080001 | 1x | 1/4" x 190 mm |
| 05022081001 ¹⁾ | 1x | 1/16" x 91 mm |
| 05022082001 | 1x | 5/16" x 200 mm |
| 05022095001 | 1x | 3/8" x 212 mm |

1) Herkömmliches Sechskantprofil

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_13_hex-plus_imperial_1.html

Wera - 950/13 Hex-Plus Imperial 1
05021728001 - 4013288111982

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de