Hartmetall-Mehrzweckbohrer lang mit SDS-plus-Aufnahme, Bohrer-Ø: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	787060 12
GTIN	4002395353514
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:
Hartmetallplatte **mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel. Durch Zentrieranschliff** punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.
Verwendung:
Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:
· **Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.**
· **Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.**
· **Armiereisen in Beton.**
Hinweis:
· **Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!**
· **Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.**
Schaft: SDS Plus
Spirallänge: 200 mm
ganze Länge: 260 mm

Technische Beschreibung

Spirallänge	200 mm
ganze Länge	260 mm
Bohrer-Ø	12 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren

Schaft	SDS Plus
Produktart	Mehrzweckbohrer