

**3967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl,
TX 10 x 112 mm
Winkelschlüssel für TORX® Schrauben**



EAN:	4013288207159	Abmessung:	114x22x4 mm
Teilenr:	05022682001	Gewicht:	8 g
Artikel-Nr:	3967 SXL HF TORX® Multicolour	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100



- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Extrem korrosionsgeschützt durch eisgehärtete Edelstahl-Ausführung
- Grifffreundliche Schlauchummantelung mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innen TORX® Schrauben. Sehr korrosionsbeständig durch eisgehärtetes Edelstahlmaterial der Winkelschlüssel, dadurch kann auch die Übertragung von Fremdrost bei Edelstahlverschraubungen vermieden werden. Mit Haltefunktion am langen Schenkel: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Mit extra langem Schenkel für Arbeiten in tiefen Lagen. Die grifffreundliche Schlauchummantelung erleichtert das Schrauben auch bei niedrigen Temperaturen. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_3967_sxl_hf_torx_multicolour.html

Wera - 3967 SXL HF TORX® Multicolour
05022682001 - 4013288207159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**3967 SXL HF TORX® Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl,
TX 10 x 112 mm
Winkelschlüssel für TORX® Schrauben**



Edelstahlwinkelschlüssel



Edelstahlwinkelschlüssel mit der notwendigen Härte verhindern Fremdrost.

Mit Schlauchummantelung



Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben








Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
			mm	mm	inch	inch
05022680001	iceblue_277C	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
05022681001	tuerkis_339C	TX 9	101	16	4"	5/8"
05022682001	leuchtgruen_375C	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"
05022683001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"
05022684001	pink_241C	TX 20	137	24	5 3/8"	1"
05022685001	gelb_123C	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022686001	blau_307C	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022687001	leuchtorange_152C	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022688001	rot_200C	TX 40	224	42	9"	1 11/16"

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_3967_sxl_hf_torx_multicolour.html

Wera - 3967 SXL HF TORX® Multicolour
05022682001 - 4013288207159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de